

品番 : EA899KF-20

品名 : AC100V/1300W/34L 乾湿両用掃除機



販売価格	70,000円(税抜)／77,000円(税込)		
カタログ価格	70,000円(税抜)／77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.184-508.0
商品名	NT35/1Ap	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1300W	低格電流	13A
吸引風量	61L/sec	真空度	230hPa
吸込仕事率	268W	タンク容量	34L(吸水容量:20L)
騒音値	70dB	コード長	7m
標準パイプ径	35mm	サイズ	510(W)×370(D)×575(H)mm
重量	11.5kg	付属品	サクションホース:2.5m、 サクションパイプ×2本、 フロアノズル、コーナーノズル、 エコフィルター、 紙パック×1

コンパクトなのにパワフルな吸引力で効率的な作業ができます。.

大型タイヤで楽に取り回し、本体が振られて他の物にぶつかるリスクを軽減します。

フィルター自動チリ落し機能付き

高いゴミ回収能力。

液体や湿ったゴミの吸引時でもフィルターを交換せず使用できます。

軽量なプラスチックボディ、頑丈な設計でへこみや錆の心配がありません。

表面積が広い平型フィルターにより、ダストコンテナ容量の90%以上を有効に活用でき効率良く作業が行えます。また、フィルターは液体や湿ったゴミの吸引時でも交換せずに使用することが出来ます。

軽量なプラスチックボディ&頑丈な設計

代替品

	<p>品番 EA899KS-36A コメント 集じん容量34L→30L</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.