

品番：EA899KH-2C

品名：AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 49,600円(税抜) / 54,560円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 49,600円(税抜) / 54,560円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/07 02:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2422ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                   |       |   |
|-------|-------------------|-------|---|
| メーカー  | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番    | 1.628-310.0   |
| 商品名   | WD5V              | 電源    | AC100V(50/60Hz)   |
| 消費電力  | 1000W             | 吸込仕事率 | 210W  |
| 騒音値   | 71dB              | 容量    | 集じん:25L<br>吸水:15L   |
| サイズ   | 418×382×653(H)mm  | コード長  | 6m  |
| 重量(g) | 8500              | 付属品   | 2.2mサクシオンホース、パイプ2本、乾湿切替え式フロアノズル、エコフィルター、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、アクセサリホルダー、キャスター×5個 |

パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。

ブLOWER機能付で吹き出しも可能。

アクセサリの収納が簡単

付属品やアクセサリを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。

フィルタークリーニング機能付

二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.