

品番 : EA899KL-10C

品名 : AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 13:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2482ページ		



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.628-008.0
商品名	WD2 Plus	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	吸込仕事率	180W
騒音値	75dB	容量	集じん:12L 吸水:2.5L
サイズ	349×328×378(H)mm	コード長	6m
重量	4.7kg	付属品	サクションホース1.9m、パイプ2本、 フロアノズル、 フロアノズルアダプター、 すきまノズル、筒型フィルター、 紙パック1枚、スポンジフィルター、 アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個

パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー

軽量プラスチックボディ

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。

軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。

コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。

便利なプロワー機能付

二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.