

品番：EA899KL-10C

品名：AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.628-008.0
商品名	WD2 Plus	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	吸込仕事率	180W
騒音値	75dB	容量	集じん:12L 吸水:2.5L
サイズ	349×328×378(H)mm	コード長	6m
重量	4.7kg	付属品	サクシオンホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリホルダー(本体取付)、キャスター4個

パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー

軽量プラスチックボディ

アクセサリの収納が簡単付属品やアクセサリを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。

軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。

コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。

便利なブロー機能付

二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.