

品番 : EA899KN-10B

品名 : AC100V/ 900W [家庭用] 乾湿両用掃除機



販売価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.629-854.0
商品名	WD3	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	900W	吸込仕事率	190W
騒音値	73dB	容量	集じん:17L 吸水:8L
サイズ	388×340×525(H)mm	重量	5.8kg
コード長	5m		

丈夫でサビないステンレス製タンク

付属品	吸引ホース2m、パイプ2本、 乾湿両用フロアノズル、 すき間ノズル、スポンジフィルター、 筒型フィルター、紙パック1個、 フロアノズルアダプター (ゴム・ブラシ各1個)、 アクセサリーホルダー(本体取付)、キャ スター4個	
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー

新しいフロアノズルとハンドル

新開発のフロアノズルは吸引能力が改善され、よりゴミが効率的に吸引できます。また、ハンドル部はクリップ式になったので、ホースの脱着が簡単になりました。

アクセサリーの収納が簡単

付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。

便利なブロワー機能

ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。

代替品



品番 EA899KN-10C

コメント 変更点:消費電力・吸込仕事率 他

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.