

品番 : EA899KN-10C

品名 : AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機



販売価格	31,100円(税抜)／34,210円(税込)		
カタログ価格	31,100円(税抜)／34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2482ページ		



## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.628-145.0
商品名	WD3 S	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	吸込仕事率	180W
騒音値	73dB	容量	集じん:17L 吸水:5L
サイズ	353×328×493(H)mm	重量(g)	5300
コード長	6m		

丈夫でサビないステンレス製タンク

付属品	クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本		
-----	--	--	--

パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー

アクセサリーの収納が簡単

付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。

便利なプロワー機能

ゴミを吹き飛ばすプロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。

## 二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.