

品番：EA899KS-26

品名：AC100V/950W/11.0L [業務用]乾式掃除機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/05 01:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2417ページ | | |



業務用

エコで丈夫、とにかく軽い!環境配慮型クリーナー

仕様

| | | | |
|-------|--|-------|------------------------|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.527-210.0 |
| 商品名 | T 11/1 Classic Re!Plast | 集じん容量 | 11L |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 950W |
| 吸引風量 | 40L/S | 騒音値 | 61dB |
| 最大真空度 | 23.5kPa | サイズ | 285(W)×375(D)×385(H)mm |
| 重量 | 3.8kg | コード長 | 10m |
| 付属品 | サクシオンホース2m、ベンディングパイプ、サクシオンパイプ430mm×2個、フロアノズル、フィルターバッグ×1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット | 材質 | 再生プラスチック |

再生プラスチックを使用した環境配慮型の製品です。
(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)

通常製品と同等の品質基準
再生プラスチック部品ですが、厳しい試験に合格し業務使用に耐える頑丈さです。

環境への配慮と作業者の負担軽減を両立させた点が評価され、2024年度グッドデザイン賞受賞

※日本の電源コードはブラックです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.