

品番 : EA899KS-34

品名 : AC100V/1150W/48.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	81,000円(税抜) / 89,100円(税込)		
カタログ価格	81,000円(税抜) / 89,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/11 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.428-624.0
商品名	NT48/1	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	1150W	吸引風量	67L/秒
真空度	174hPa	騒音値	72dB
サイズ	390×485×770(H)mm	コード長	7.5m
重量	11kg	付属品	ベンディングパイプ付2.5mサクシオンホース、サクシオンパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、筒型フィルター、筒型フィルター用固定ノブ、ペーパーフィルターバック、スポンジフィルター
集じん	48L	吸水	35L

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.