

品番 : EA899KS-36A

品名 : AC100V/1300W/30.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	89,900円(税抜)／98,890円(税込)		
カタログ価格	89,900円(税抜)／98,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.148-228.0
商品名	NT30/1AP	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	1300W(最大)	吸引風量	74L/s
真空度	254hPa	騒音値	70dB(A)
サイズ	370(W)×525(L)×560(H)mm	コード長	7.5m
重量	11.8kg(アクセサリー除く)	コンテナ容量	30L
集じん	30L	吸水	15L
ダストコンテナ材質	樹脂製	付属品	エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成纖維フィルターパック

30Lのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量乾湿両用クリーナー

手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます

集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。

容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。

誤ったフィルター装着を防止する構造となっています。

アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.