品番: EA899KS-60A

品名: AC100V/1150W/45.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	148,000円(税抜)/162,800円(税込)				
カタログ価格	148,000円(税抜)/162,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/08 22:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2482ページ				











仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.148-308.0		
商品名	NT40/1 Tact	電源	100V(50/60Hz)		
消費電力	1300W	吸引風量	74L/秒		
真空度	254hPa	騒音値	69dB		
サイズ	560×370×655mm	コード長	7m		
重量	14.4kg	コンテナ容量	39L(吸水24L)		
自動チリ落し機能と帯電防止仕様					
集じん	45L	吸水	30L		
付属品	ベンディングパイプ付サクションホース 2.5m サクションパイプ(2本) フロアノズル コーナーノズル エコフィルター(紙) フィルターバッグ(紙) 1枚				
組み合わせて使用できる商	ー 品は下記のその他関連を参照ください。				

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.