

品番：EA899KS-65

品名：DC7.2V [業務用]コードレスクリーナー(充電式)



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 14:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2417ページ		



軽量のコードレスモデル

簡単フットスイッチで気づいたときに気軽に清掃

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.545-125.0
商品名	EB 30/1	電源	充電式(7.2Vリチウムイオン電池)
連続使用時間	カーペット:約30分 ハードフロア:約45分	充電時間	約2時間
集じん容量	1L	サイズ	300(W)×250(D)×1100~1340(H) mm
作業幅	300mm	重量	2.4kg
材質	強化プラスチック	騒音値	56dB
付属品	急速充電器(4連急速充電器)、バッテリー、ローラーブラシ、伸縮可能ハンドル、ダストコンテナ		

【小型軽量で手軽に清掃】

大きな掃除機では清掃しにくい狭い場所や階段などの清掃が手軽に行えます。
また、コードレスなのでコンセントの差替えが不要です。

【簡単お手入れで時間短縮】

工具を使わずにブラシやダストコンテナを外せるので、メンテナンス時間を短縮。
ダストコンテナは水洗いできるため衛生的です。
ダストバッグは不要です。

【伸縮パイプで負担軽減】

パイプ長さを110～134cmで調整可能。

楽な姿勢で清掃できます。狭い場所の清掃も、本体とパイプの角度を調整できるので、効率良く清掃可能です。

【簡単フットスイッチ】

足でON/OFFできる大型のフットスイッチで、かがむ必要がなくスムーズに作業ができます。

【壁ぎわ 2mm】

壁ぎわまで清掃ができ、効率良くゴミを回収できます。

【掃き込み方式】

らせん状のブラシがゴミを掃き込むため、排気が出ず空気を汚しません。

自立するので便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.