

品番：EA899KY-1D

品名：DC3.7V [家庭用]ウォーターバキュームクリーナー(充電式)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2423ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.633-613.0
商品名	WV1ホワイト	用途	窓、ガラスの扉、天窗、浴室、鏡、ガラステーブルなどに
電源	充電式(3.7Vリチウムイオンバッテリー)	充電アダプター	5.5V/600mA
掃除面積	最大70㎡(窓ガラス約23枚分)	使用時間	約25分
充電時間	約150分	タンク容量	100ml
ワイパー幅	250mm	サイズ	250(W)×130(D)×275(H)mm
重量	0.5kg	防水性能	IPX4
付属品	ワイパーヘッド×1個 スプレーボトル×1個 ボトルキャップ×1個 パッドホルダー×1個 ワイプパッド×1枚 窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 20ml×1個 充電アダプター×1個	材質	PP
注意	本製品の内蔵バッテリーは交換できま		

せん。

スクイジーとバキュームが合体した「水」を吸引するクリーナー

窓掃除だけでなく、結露や洗面所の鏡に飛び散った水しぶきも素早く吸いとれます。

しっかり吸引

バキューム機能で水ダレや拭きあとを残さず、汚れをしっかり吸引します。

手を汚さず快適にお掃除

雑巾だと手が汚れたり、洗って乾かす手間がありますが、ウォーターバキュームクリーナーは吸引した水分をタンクに溜めるので、床が濡れたり、手が汚れたりせず掃除ができます。

ワイプパッド付きスプレーボトル

洗浄剤を洗浄面に吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせます。

充電式

コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。

1回の充電でおよそ25分間の連続使用が可能です。

バッテリーランプ

点滅パターンでバッテリーの充電状態や残量を確認できます。

床や足元、服が濡れない

水切りしながら吸引するので、床が濡れず、屋内でも使用できます。浴室床も使えて、お風呂上がりも快適です。

結露やお風呂上がりの水滴取りにも

カーテンなどのカビの原因となる結露もひと拭きです。

その他、鏡やガラス家具、洗車後の窓の拭き上げ、調理台やダイニングテーブルなどの掃除に便利です。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.