

# 品番 : EA899MW-2


品名 : AC100V/1100W/  $\phi$  300mm 電動ポリシャー(高速)



販売価格	159,800円(税抜) / 175,780円(税込)		
カタログ価格	159,800円(税抜) / 175,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



E-3-1 回転数  
200/240r.p.m  
ブラシサイズ  
**12 inch** パッドサイズ  
**13 inch**



## 仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	E-3-1
商品名	ポリシャーCP-12K型	用途	商店、事務所、学校、ホテル、工場などの床面のワックス剥離、洗浄、磨きに
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	1100W
回転数(50/60Hz)	200/240r.p.m	パッド径	330mm(13インチ)
ブラシ径	300mm(12インチ)	コード長	15m
サイズ	350(W)×480(D)×1220(H)mm	重量	26.2kg
注意	プレート、ブラシ、パッド、パッド取付用台は別売		

## 12型

スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。

安全性を高めた高速ポリシャー

機動性に優れ、広い床も素早くきれいに洗浄できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

