

品番 : EA899MW-3

品名 : AC100V/1200W/ ϕ 350mm 電動ポリシャー




販売価格	262,000円(税抜) / 288,200円(税込)		
カタログ価格	262,000円(税抜) / 288,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



足踏み式ペダルによりハンドルの角度を
らくに設定できます。

E-6-1 回転数
150/180r.p.m
ブラシサイズ
14 inch
パッドサイズ
15 inch



仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	E-6-1
商品名	ポリシャーCP-14型	用途	一般ビル、デパート、商業施設、工場など広い床面のワックス剥離、洗浄、磨きに
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	1200W
回転数(50/60Hz)	150/180r.p.m	パッド径	380mm(15インチ)
ブラシ径	350mm(14インチ)	コード長	20m
サイズ	370(W)×450(D)×1270(H)mm	重量	32.7kg
注意	ブラシ、パッド、パッド取付用台は別売		

プレート(EA899MW-203)付属

14型

足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。

大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。

代替品

品番	EA899MW-2
コメント	12型 ブラシ径:300mm 高速タイプ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.