

品番 : EA899MW-4

品名 : AC100V/1050W* φ300mm 電動ポリッシャー



販売価格	112,000円(税抜) / 123,200円(税込)		
カタログ価格	112,000円(税抜) / 123,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

※	プレート、ブラシ、パッド、パッド台は別売。 12型のブラシ・パッドからお選び下さい。		
12型			
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1050W
パッド径	330mm	ブラシ径	300mm
回転数	150~180rpm	サイズ	350(W)×422(D)×1225(H)mm
重量	23.8kg	コード長	15m
商店・事務所・学校・ホテル・工場などの床面のワックス剥離、洗浄、磨きに。			
足踏みペダルにより、ハンドルの位置を楽に設定できます。			

代替品

	品番	EA899MW-2
	コメント	違い:回転数、重量、消費電力等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.