

品番 : EA899MY-3

品名 : AC100V/1050W 電動ポリッシャー(12型/高速)



販売価格	191,000円(税抜) / 210,100円(税込)		
カタログ価格	191,000円(税抜) / 210,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	テラモト	型番	EP-526-212-0
用途	ビルメンテナンス、学校、店舗、病院など	電源	100V
消費電力	1050W	ブラシ回転数	200~240rpm
重量	29kg	付属品	プレート1個、トーロンブラシ1個
パッド径	330mm	ブラシ径	300mm
使用可能床材	凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等	サイズ	370×450×1230(H)mm
コード長	12m		
12型			
パッド、パッド台は別売			
床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.