


品番 : EA899MY-6

品名 : AC100V/1200W 電動ポリッシャー(14型)



販売価格	265,300円(税抜) / 291,830円(税込)		
カタログ価格	265,300円(税抜) / 291,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	テラモト	型番	EP-520-014-0
仕様	本体	用途	ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1200W
パッド径	380mm	ブラシ径	350mm
回転数	160~190rpm	コード長	20m
サイズ	400(W)×500(D)×1330(H)mm	重量	32kg

14型

プレート(1個)、トーロンブラシ(1個)付

パッド、パッド台は別売

床掃除・フロアメンテナンスにかかる、掃除機やポリッシャーなどの電動清掃用品。

床面の洗浄から仕上げまでを1台でこなします。

代替品

品番	EA899MY-3
コメント	12型



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.