

品番 : EA899NS-61

品名 : AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機



販売価格	162,000円(税抜) / 178,200円(税込)		
カタログ価格	162,000円(税抜) / 178,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/25 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2421ページ		



仕様

メーカー	NIVAC	型番	NW-205
用途	一般工場、機械工場、倉庫、自動車整備工場、ガソリンスタンド、レストラン、学校、塾、イベント会場、スーパーマーケット、デパートなどに	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	2000W	吸込仕事率	514.7W
風量	4.8m ³ /min	真空圧	19.6kPa
タンク容量	50L	集じん容量	25L(吸水30L)
サイズ	514×514×660(H)mm	重量	19.5kg
騒音値	78.6dB	付属品	ホース2.5m、曲管φ38mm、直管φ38mm、フローアーノズル、フェルトフィルター、丸ブラシ、すき間用ノズル
電流	20A	電源コード長	8m

新素材クリーナーホース
耐油・耐摩耗に優れた静電防止タイプ

吸込口ノブ落下防止シート
ノブ紛失を考慮してストッパーシートを採用

ステンレス製タンク採用
いつまでも美しく汚れを寄せつけません。

※吸水容量が集塵容量より大きいのはフィルター部分を含むからです。

もちろん、水ゴミも油ゴミもOK! DRY&WETタイプです。

フロート機能でタンク内吸水量が一杯になると自動停止。

モーターを塵や水から守るバイパス機構採用、メンテナンスも楽々。

使う人の立場で設計した静かな運転音

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.