

品番 : EA899PA-3SB

品名 : DC14.4V ハンディ イクリーナー(充電式)



販売価格	67,600円(税抜)／74,360円(税込)		
カタログ価格	67,600円(税抜)／74,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



強力パワーで木クズや石膏粉も吸引できます

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A3-B※ESCOオリジナルセット品
セット内容	ハンディクリーナー(EA899PA-3A) バッテリー 充電器 手提げバッグ	連続使用時間	強:45分、標準80分
吸込仕事率	強:27W 標準:12W	騒音値	83dB
サイズ	452×160×1240mm(本体のみ)	重量	890g(本体のみ)
充電時間	60分	集じん容量	0.65L
付属品	延長管、フロアノズル、すき間ノズル、すみ用ノズル、ノズルアタッチメント	使用電池	14.4V (仕様リチウムイオン5.0Ah(付属))

紙パック不要

充電器・バッテリー付

強力パワーで木クズや石膏粉も吸引できます。

代替品



品番 EA899PA-7
コメント 変更点:収納袋なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.