

品番：EA899RS-4

品名：1050W/ 5L 乾湿両用・集じん機(連動コンセント付)



販売価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	VC-51W
電源	100V	消費電力	(強)1050W・(弱)490W
吸込仕事率	(強)80W・(弱)40W	最大風量	(強)1.2m ³ /min・(弱)20.8m ³ /min
最大真空度	(強)16.0kPa・(弱)9.0kPa	騒音値	強:80dB
サイズ	350×285×390(H)mm	重量	4.2kg
コード長	5m	付属品	ホースφ28mm×1.8m、延長管、床ブラシ、すき間用ノズル、湿式用スポンジフィルタ、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック、アダプタ(6種)
集じん容量	5L	吸水容量	5L
電動工具連動			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.