

品番：EA899RS-4A

品名：1050W/ 5L 乾湿両用・集じん機(連動コンセント付)



販売価格	30,300円(税抜)／ 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜)／33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/26 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AVC51W
電源	単相100V	消費電力	(強)1,050W 、(弱)490W
吸込仕事率	(強)80W、(弱)40W	最大風量	(強)1.2m3/min、(弱)0.8m3/min
最大真空度	(強)16kPa、(弱)9kPa	騒音値	強:80dB
サイズ	350×285×390(H)mm	タンク材質	樹脂
重量	4.2kg	コード長	5m
容量(L)	集じん:(乾燥)5、(液体)5 吸水:5	電動工具	連動
付属品	ホース(φ28mm×1.8m)、カートリッジ フィルタ(本体取付)、フィルタロック(本 体取付)、延長管、床ブラシ、すき間用ノ ズル、湿式用スポンジフィルタ、肩掛け バンド、ジョイントハンドル、パイプアダ プタ、コードフック、アダプタ(6種)		

持ち運びしやすい小型携帯タイプ

細かなホコリも確実にキャッチする

大径カートリッジフィルタを採用

吸引力2段階切換え

ホースを排気口に接続すればブロワーにもなる

代替品

	品番 EA899AR-2B コメント 連動コンセント無し
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.