

品番 : EA899SC-11

品名 : AC100V/1040W/9.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
カタログ価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2421ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SAV-101PRO
タンク容量	集じん:11L、吸水:9L	電源	100V
消費電力	1040W	真空度	23.3kPa(最大時)
騒音値	74dB	最大風量	2.5mm ³ /min
電流	11A	フィルター面積	0.52㎡
サイズ	320(W)×457(D)×445(H)mm	重量	9.2kg(本体のみ) 10.8kg(ホース、パイプ、ノズル込み)
タンク材質	PP	付属品	電源コード8m(アースクリップ付)、 φ38mmフロアノズル、φ38mmスキ マノズル、φ38mm樹脂直管パイプ2 本組、φ38mmホース組品2mグリッ 付
特長	・乾湿両用型 ・積み重ねて省スペースで保管可能 ・高いメンテナンス性 ・水の吸引可能		

一般的なゴミの回収に加え、水の吸引も可能な業務用掃除機です。

付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。

保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。

水の吸引も可能で、センサー式満水検知で水があふれることを防止

タンクは水洗い可能、フィルタの水洗いが可能、簡単ちりおとして吸引力回復

代替品



品番 EA899AR-5
コメント 集塵:13L 吸水:10L ステンルタンク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.