

品番：EA899SF-1

品名：AC100V/1100W/26.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	141,000円(税抜)／155,100円(税込)		
カタログ価格	141,000円(税抜)／155,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 19:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2421ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SOV-S110A
集じん	16L	吸水	10L
電源	100V	消費電力	1100W
最大風量	2.7m3/min	真空度	30kPa(最大時)
騒音値	72dB	電流	11.5A
フィルター面積	1㎡	サイズ	430×493×645(H)mm
重量	19kg(本体のみ:17.5kg)	タンク材質	ステンレス
コード長	8m(アースクリップ付)	付属品	ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、 フロアノズル、水切りノズル、 隙間ノズル
粉じん・液体・油の吸引が可能です。			
電動ちりおとし内蔵			

代替品

品番	EA899SA-1
コメント	容量 集塵:44L 吸水:37L



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.