

品番：EA899TD-14

品名：AC100V/1150W/14.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	28,400円(税抜)／ 31,240円(税込)		
カタログ価格	28,400円(税抜)／31,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2025/12/16 19:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2478ページ		



吸引力が強く、強弱の調整ができるボタン付

仕様

用途	【ウェット】ベランダなどの水溜り掃除に 【ドライ】室内掃除、土や砂、芝刈りの後始末に 【ブロワ】落ち葉を吹き飛ばす、木工機械の清掃に	電源	100V
消費電力	1150W	吸込仕事率	522.45W
電流	11.5A	最大風量	1.6m3/分
真空度	19.6kPa	タンク容量	14L(吸水8L)
騒音値	78dB	ホース径	ノズル側：φ31mm タンク側：φ38mm
ホース長	2m	電源コード	4.5m
サイズ	370×370×510(H)mm	重量	6.8kg
タンク材質	ステンレス	付属品	ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ、すき間用ノズル、直間パイプ(3本)、ホース
ブロアー機能付			
乾式でご使用の場合はドライノズル、湿式でご使用の場合はウェットノズルをご利用ください。			

乾式・湿式のどちらで使用する場合も、ラバー付きフィルターを付けて使用します。

※水や泥水を吸わせた場合は、必ず使用后すぐにフィルターを水洗いしてください。
フィルターの目詰まりの原因になります。

代替品



品番 EA899TD-20A
コメント 集塵:20L 吸水:7L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.