

品番：EA901A-27

品名：AC110V/82kg/0.85-2.7m 電動リフト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 298,000円(税抜)／ 327,800円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 298,000円(税抜)／327,800円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 （2025/05/31 12:04現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0057ページ                      |      |   |



変速可能なりモコン付きで高さの微調整が可能です

仕様

|                     |                             |                  |                             |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 電源                  | AC110V8A                    |                  |                             |
| 電動、手動兼用でリモートコントロール付 |                             |                  |                             |
| 最大積載量               | 82.5kg                      | モーター             | 700W                        |
| 天板サイズ               | 435×745mm                   | 脚部の伸縮            | 伸縮しない                       |
| 揚程                  | 2.7m                        | 最低高              | 0.85m                       |
| 重量                  | 15.5kg                      | 上昇速度<br>(無荷重・荷重) | 21秒で175cm上昇・<br>20秒で175cm上昇 |
| 下降速度<br>(無荷重・荷重)    | 24秒で175cm下降・<br>20秒で175cm下降 |                  |                             |

代替品

|                                                                                    |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 品番<br>コメント | EA901A-34<br>3.4m |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|

