

品番：EA902AG-25A

品名：2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)



販売価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
カタログ価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



最大使用荷重
100kg

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	ANE-34FX
最大使用荷重	100kgf	伸長	2.99~3.45m(段差用伸縮脚の範囲も含む)
縮長	2.06~2.52m(段差用伸縮脚の範囲も含む)	重量	9.1kg
段数	9		
アルミ合金製			
脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。			
自在脚端具で傾斜にも対応します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.