

品番：EA902AG-43

品名：7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 113,000円(税抜) / 124,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 113,000円(税抜) / 124,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/01 13:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1763ページ | | |



最大使用荷重
100kg

こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| メーカー | アルインコ (ALINCO) | 型番 | MDE-77D |
| 伸長(m) | 7.43~7.75(段差用伸縮脚の範囲も含む) | 縮長(m) | 5.01~5.33(段差用伸縮脚の範囲も含む) |
| 重量(kg) | 19.7 | 段数 | 21 |
| 材質 | アルミ合金 | 最大使用荷重 | 100kg |
| 収納長 | 4.58m | | |

インサイド構造でコンパクト収納が可能です。

支柱厚さ109mmの薄型設計。

※大型品の為、4トントラックでの納品になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.