

品番：EA902NC-18

品名：3.34-8.08m 三連はしご(アルミ製・アウトリガ-付)



販売価格	179,500円(税抜) / 197,450円(税込)		
カタログ価格	179,500円(税抜) / 197,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 19:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



セパレートタイプの
エンドレスロープ



側面シール



最大使用荷重

130kg

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

伸長(m)	7.94~8.08(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長(m)	3.34
重量(kg)	22.3	最大使用荷重	130kg
段数	24		

アルミ合金製

立てかけ角度がわかる側面シール付

上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ

操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。

アウトリガー付

代替品

	品番 EA902NC-22 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.