

品番：EA902NC-19

品名：3.66-9.06m 三連はしご(アルミ製・アウトリガ -付)



販売価格	193,100円(税抜) / 212,410円(税込)		
カタログ価格	193,100円(税抜) / 212,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



最大使用荷重
130kg

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

伸長(m)	8.93~9.06(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長(m)	3.66
重量(kg)	24.0	最大使用荷重	130kg
段数	27		

アルミ合金製

立てかけ角度がわかる側面シール付

上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ

操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。

アウトリガ付

代替品

	品番 EA902NC-23 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.