

品番 : EA902NC-21

品名 : 6.91-7.05m 三連伸縮はしご(アトリガ-・フック付)



販売価格	204,400円(税抜) / 224,840円(税込)		
カタログ価格	204,400円(税抜) / 224,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/10 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1813ページ		



最大使用荷重  
**130kg**

25/01/31 伸長・縮長の単位:(誤)mm → (正)m (No.56 9043)/(誤)メーか-直送→(正)エコから出荷(パレットチャーター便)  
NO56

これらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

この商品は車上渡し品です。

## 仕様

全長	6.91~7.05m(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長	2.99m
重量	20.7kg	最大使用荷重	130kg
段数	21	段ピッチ	329mm

アルミ合金製

アトリガー付

立てかけ角度がわかる側面シール付

上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ

操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。

手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。

安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.