

品番 : EA902NC-22

品名 : 7.90-8.04m 三連伸縮はしご(アトリガ・フック付)



販売価格	217,700円(税抜) / 239,470円(税込)		
カタログ価格	217,700円(税抜) / 239,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/10 01:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1813ページ		



最大使用荷重
130kg

25/01/31 伸長・縮長の単位:(誤)mm → (正)m (No.56 9043)/(誤)メーか-直送→エコから出荷(パレットチャーター便) NO. 56 1012

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

この商品は車上渡し品です。

仕様

全長	7.90~8.04m(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長	3.32m
重量	22.6kg	最大使用荷重	130kg
段数	24	段ピッチ	329mm

アルミ合金製

アトリガー付

立てかけ角度がわかる側面シール付

上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ

操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。

手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。

安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.