

品番：EA902NC-23

品名：8.88-9.02m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)



販売価格	231,200円(税抜) / 254,320円(税込)		
カタログ価格	231,200円(税抜) / 254,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



セパレートタイプの
エンドレスロープ

側面シール

最大使用荷重
130kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

は車上渡し品です。

仕様

全長	8.88~9.02m(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長	3.65m
重量	24.4kg	最大使用荷重	130kg
段数	27	段ピッチ	329mm
アルミ合金製			
アウトリガー付			
立てかけ角度がわかる側面シール付			
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ			
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。			
手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。			
安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

