

品番：EA902NC-23

品名：8.88-9.02m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 231,200円(税抜) / 254,320円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 231,200円(税抜) / 254,320円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 15:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1763ページ                      |      |   |



最大使用荷重  
**130kg**

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

は車上渡し品です。

仕様

|  |                          |        |       |
|--|--------------------------|--------|-------|
| 全長   | 8.88~9.02m(段差用伸縮脚の範囲も含む) | 縮長     | 3.65m |
| 重量   | 24.4kg                   | 最大使用荷重 | 130kg |
| 段数   | 27                       | 段ピッチ   | 329mm |
| アルミ合金製                                       |                          |        |       |
| アウトリガー付                                      |                          |        |       |
| 立てかけ角度がわかる側面シール付                             |                          |        |       |
| 上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ                |                          |        |       |
| 操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 |                          |        |       |
| 手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。                     |                          |        |       |
| 安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。          |                          |        |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

