

品番：EA902XC-15

品名：1.02-1.44mトラック昇降はしご



販売価格	114,300円(税抜) / 125,730円(税込)		
カタログ価格	114,300円(税抜) / 125,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/16 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1762ページ		



最大使用荷重
150kg

仕様

最大使用荷重	150kg	全長(m)	1.62~2.05
重量(kg)	15	段数	4段
天板サイズ	400(W)x300(D)mm	垂直床高	1.01~1.44m
収納寸法	700(W)×1780(L)×180(H)mm		
アルミ合金製			
奥行150mmのワイドステップ			
両手すり付			
1t~4tトラックまで使用可能。 (垂直高1.02~1.44mmに設置可能)			
事故原因となる昇降時に、天板で体の向きが変えられる為、安心して昇降が行えます。荷物搭載時の回避場所にもなります。			
安心して昇降できる天板付			
天板がある為、体の向きを回転させることができ背面昇降による踏み外しを防止します。			
天板の向きを変更できます。			

代替品

品番	EA902XC-2
----	-----------



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.