

品番：EA902XC-16

品名：1.39-1.84m/5段トラック昇降はしご



販売価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
カタログ価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1762ページ		



最大使用荷重
150kg

カタログ訂正 26/06/16 ●天板の向きは変更できません。(No.57 0993)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重	150kg	全長	2.0~2.45m
天板サイズ	400(W)x300(D)mm	垂直床高	1.39~1.84m
重量	16kg	段数	5段
収納寸法	700(W)×2210(L)×180(H)mm		

アルミ合金製

天板付きでトラックから降りる際、安全に体の向きを変えられます。体の向きを回転させることで背面昇降による踏み外しを防げます。天板は荷物搭載時の回避場所にもなります。

ステップと脚が2段階で伸縮するので、トラックの荷台高さに柔軟に対応できます。(脚は20mmピッチで伸縮)

1t~10tトラックまで使用可能。
(垂直高1.39~1.84mmに設置可能)

アオリを立てている時、倒れている時のどちらでも設置可能

奥行150mmのワイドステップ

両手すり付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.