


品番：EA903AD-190A

品名：1.87m はしご兼用脚立(ワイド`ステップ` / 伸縮脚)



販売価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 14:38現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1764ページ		



最大使用荷重
100kg

幅広踏ざんで軽量の伸縮脚付はしご兼用脚立

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	PRW-180FX
最大使用荷重	100kgf	天板サイズ	251×160mm
天板高さ(m)	1.57~1.87	脚立長(m)	1.57~1.87
使用最大高さ(m)	1.27~1.57	はしご長(m)	3.32~3.95
伸縮幅	300mm	踏みざん幅	60mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	604×169×1679	設置寸法(W)×(D)mm	552~632×966~1236
段数	6段	重量	8.7kg

アルミ合金製

奥行60mmのワイドステップ

Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

伸縮脚は6mmピッチで調整可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

