

品番：EA903AN-2

品名：0.78m/3段 踏台



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1767ページ		



最大使用荷重
100kg



大型天板と補強を強化した安心設計の上わく付踏台

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	LL-80E
最大使用荷重	100kgf	天板サイズ	259×254mm
天板高さ	0.78m	全高	1.34m
支柱サイズ	30×27mm	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	494×114×1447
設置寸法(W)×(D)mm	847×1939	踏みざん幅	64mm
段数	3	重量	3.4kg

アルミ合金製

手すり付で安全です。

厚さ114mmのコンパクト設計!収納場所を選ばない折りたたみ式の踏台です。

天板が広いので作業もラクラク。

中空支柱構造

支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靱さが両立。

SGマーク(製品安全協会)取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.