

品番：EA903AR-150

品名：1.44m [園芸用] 脚立(アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,700円(税抜) / 31,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,700円(税抜) / 31,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 14:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1767ページ | | |



最大使用荷重
100kg

仕様

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | KWX-150 |
| 天板高さ(m) | 1.44 | 段数 | 5 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 838×183×1550 | 設置寸法(W)×(D)mm | 838×1054 |
| 重量(kg) | 5.4 | 天板サイズ | 403×131mm |
| 材質 | アルミ合金 | 全高(m) | 1.55 |
| 有効高さ(m) | 0.85 | 踏ざん幅 | 90mm |
| 踏ざん間隔 | 292mm | 最大使用荷重 | 100kg |
| 穴ピッチ | 150mm | 調整穴 | 2 |

大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。

コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.