

品番：EA903AR-240

品名：2.32m [園芸用] 脚立(アルミ製)



販売価格	47,300円(税抜) / 52,030円(税込)		
カタログ価格	47,300円(税抜) / 52,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大使用荷重  
100kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	KWX-240
天板高さ(m)	2.32	段数	8
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	1170×183×2466	設置寸法(W)×(D)mm	1170×1589
重量(kg)	7.8	天板サイズ	403×131mm
材質	アルミ合金	全高(m)	2.47
有効高さ(m)	1.44	踏ざん幅	90mm
踏ざん間隔	292mm	最大使用荷重	100kg
穴ピッチ	150mm	調整穴	3

大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。

コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。

#### 代替品

品番	EA903AR-360
----	-------------



コメント 3.48m/高さ違い

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.