

品番 : EA903AR-330

品名 : 3.19m [園芸用] 脚立(アルミ製)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大使用荷重  
100kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	KWX-330
天板高さ(m)	3.19	段数	11
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	1412×183×3381	設置寸法(W)×(D)mm	1412×2124
重量(kg)	10.4	天板サイズ	403×131mm
材質	アルミ合金	全高(m)	3.38
有効高さ(m)	2.31	踏ざん幅	90mm
踏ざん間隔	292mm	最大使用荷重	100kg
穴ピッチ	150mm	調整穴	3

大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。

コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

