

品番：EA903BE-14A

品名：3.26m/10段 作業台(手摺り付/折畳式)



販売価格	608,200円(税抜) / 669,020円(税込)		
カタログ価格	608,200円(税抜) / 669,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1773ページ		



最大使用荷重  
120kg

こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	CSD-330LS
※注意※	【お客様組立品】	天板高さ(m)	3.26
全高(m)	4.3	段数	10
折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H) mm	1600×3987×517	設置寸法(W)×(D)mm	1600×2504
重量(kg)	77.9	天板サイズ	500×526mm
最大使用荷重	120kg	踏みざん幅	105mm
材質	本体・手摺:アルミ キャスター:スチール、ゴム		
アルミ合金製			
キャスター付(φ150mm)			
フル手すり付			

平行移動の出来る移動式作業台ですが、  
折りたたみが可能(手すりは外してください。)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.