


品番：EA903BT-33

品名：900x600mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)



販売価格	68,300円(税抜) / 75,130円(税込)		
カタログ価格	68,300円(税抜) / 75,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1770ページ		



最大使用荷重
100kg

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	LFP0906G
天板高さ(m)	0.3~0.33	段数	1
重量(kg)	8.7	天板サイズ(mm)	900×600
天板の厚み	板厚:3mm 凸:1.2mm	設置寸法(mm)	900×600
材質	天板:凸プレート アジャスター:ステンレス製	最大使用荷重	100kg

ゴミや埃が溜まりにくい形状のため、衛生面に配慮すべき工場やクリーンルームでの使用がおすすめです。

金具の取外しをすることで長手と短手を自由に連結できる。

高さを調整できるステンレス金具のアジャスター。

縦横連結により作業スペースが確保できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.