


品番：EA903V-4

品名：1.80m 専用脚立(仮設工業会認定)



販売価格	63,000円(税抜)／ 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/08 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1818ページ		



最大使用荷重
160kg

安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた仮設工業会認定の脚立

仕様

最大使用荷重	160kgf	天板サイズ	330×142mm
天板高さ	1.80m	使用最大高さ(m)	1.80
脚立長	1.89m	折りたたみサイズ	670×160×1950mm
設置寸法(W)×(D)mm	670×1300	段数	6段
重量	10.9kg	踏みざん幅	60mm
仮設工業会認定			
アルミ合金製			
奥行60mmの幅広ステップ			
折り畳み式(運搬時や収納時に便利)			
固定式端具			
ステップには赤い滑り止めモール付 脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。			
安心の二重補強 天板および全ステップに二重補強を実施。万が一、接合部分が破損しても昇降者を守るよう補強金具を装備。			
積み重ねてもズレない構造			

回転金具と脚部ズレ止め金具の組合せで、水平となり、かつ横ズレしません。
フォークリフトやトラックでの搬送時に荷崩れを防止します。

最下段ステップには更に補強を加え、脚立のクレームで最も多い支柱下端の曲がりに対して三重の補強を施しました。

開き止め中折れ式

(脚立を畳む時、開き止め金具が中央で折れ、開き止めを外さなくても畳めます)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.