



品番：EA905DD-21

品名：600x500x1746-2046mm 作業台(折畳み式)



販売価格	218,000円(税抜) / 239,800円(税込)		
カタログ価格	218,000円(税抜) / 239,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大使用荷重
150kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台

仕様

段数	6段	天板高さ	1.74~2.04m
全高	2.68~2.98m	天板サイズ	600×500mm
最大使用荷重	150kgf	折りたたみサイズ	1466(L)×976(W)×375(H)mm
設置寸法	976~1054(W)×1511~1658(D) mm	手すり高	940mm
材質	アルミ合金製	重量	29kg
踏みざん幅	60mm	キャスター	昇降面: φ 50mm 背面: φ 75mm

2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。

背面には昇降禁止のラベル付き

脚の長さを75mmピッチで調整できます。

天板の床面は滑りにくいバーリング加工

天板側面に折畳み式幅木(H:100mm)

揺れを抑える開き止め金具を装備

キャスター付

折り畳んだ状態で容易に移動ができます。

昇降面はゆるやかな72.5°で、背面側は80°の非対称構造。

壁面までの作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.