

品番：EA905DF-1

品名：51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付)



販売価格	72,900円(税抜)／ 80,190円(税込)		
カタログ価格	72,900円(税抜)／80,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/15 09:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1823ページ		



可搬式作業台のパイオニア
仮設工業会認定品です

仕様

最大使用荷重	150kgf	天板高さ(m)	0.51～0.67
天板サイズ(mm)	982×400	脚長(m)	0.52～0.68
踏みざん幅	42mm	重量	9.2kg
段数	3段	折りたたみサイズ	1080(W)×520(D)×180(H)mm
設置寸法	520～562(W)×1445～1537(D) mm		
仮設工業会認定品			
アルミ合金製			
20mm単位で脚の長さが調整できます。 穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。			
φ75mmキャスター付(片側2輪)			
車輪を取り付け、片側を持ち上げるにより移動もラクラク。			
天板が滑り止めになっています。			
折り畳み可能			

安全ダブルロック方式

手を離せば自動的にロックされ、荷重が掛かれば掛かるほど、強く固定される構造になっています。

スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。(メーカー比)

代替品

	品番	EA905DF-21
	コメント	変更点:各仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.