


品番：EA905DF-14

品名：146-182cm 足場台(取手4本・調整脚・キャスト-付)



販売価格	162,300円(税抜) / 178,530円(税込)		
カタログ価格	162,300円(税抜) / 178,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1774ページ		



最大使用荷重
150kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

より安全性を追求したものを
業界最大の天板幅520mm

仕様

最大使用荷重	150kgf	天板高さ(m)	1.46~1.82
天板サイズ	520(W)×1560(D)mm	折りたたみサイズ	800(W)×1720(D)×280(H)mm
設置寸法	799~865(W)×2654~2882(D)mm	段数	5段
重量	26.9kg	手がかり棒	4本
踏みざん幅	60mm		

仮設工業会認定品

アルミ合金製

φ50mmキャスト付(片側2輪)

スライド式手がかり棒付(長さ:800mm)

安全で安定した作業のために、踏み外しや天板からの転落防止機能を取り入れた安全装備満載の可搬式作業台です。

滑り止めの敷設

伸縮脚部の大幅な剛性向上。
階段枠のひねり防止、揺れの防止。

昇降者の踏み外し防止を目的に、階段枠の角度を一般的な可搬式作業台の75°から72.5°としました。
天板上からも全ステップが視認でき、安全性と作業性を向上させました。

脚の長さを20mm間隔で調整できます。
前後左右からの衝撃耐久性を向上させるため、横巾の広い伸縮脚。

代替品

	<p>品番 EA905DF-34</p> <p>コメント 高さなど仕様が異なります。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.