


品番：EA905DF-51

品名：105-141cm 足場台(調整脚・セーフティガード付)



販売価格	223,500円(税抜)／245,850円(税込)		
カタログ価格	223,500円(税抜)／245,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/08 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1824ページ		



最大使用荷重
150kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

天板高さ(m)	1.05～1.41	重量(kg)	26.3
天板サイズ(W)×(D)mm	500×1400～1800	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	830×1760×240
段数	4		
仮設工業会認定品			
アルミ合金製			
手がかり棒4本+セーフティガード2本+端部感知付可能専用妻側ガード1本付き			
NETIS登録技術【先行手すり方式によるセーフティガード一体型可搬式作業台(登録番号:CG-200021-VE)】としてご利用いただけます。			
<<新発想のスライド式手がかり棒>> スライド式なのでステップ(踏さん)に乗らずとも接地面から予めセットが可能。 また回転運動ではないためセットの際設置面積以上を必要としないので、 狭い場所でのセットアップ時にも有効です。			
<<合体型ブラケット>> ガセットプレートを支柱まで巻き込むデザインに変更した踏さんと支柱を2×2ヵ所で固定した合体型ブラケットは、セミチューブラリベットとの組合せで階段枠の剛性を高め、ひねりやガタつき、横揺れを抑止しています。 また、ボルトの使用をなるべく控えることで穴あれ防止にもなります			

<<伸縮脚5段階調整>>

脚の長さが調整できます(72mmピッチで5段階調節することができます)

<<転倒防止力>>

下端幅は業界最大級で、転倒抑止力に優れています。

<<安全性と利便性を考えた天板デザイン>>

①昇降時の踏み外しやすべりを防止するためすべり止めモールを天板両端(妻側)に敷設。

②滑り止め向上の天板バーリングデザインを採用。

③1400～1800mmまで100mmピッチで4段階伸縮することができます。

障害物の長さにあわせて調節できるので便利です。

<<安全を追求した昇降角度>>

昇降側の階段枠角度は72.5°で昇降時に踏さんが見えるので安心です。

背面側の角度は80°で壁面に近づいて作業できるので身を乗り出さず作業を行なえます。

(※背面からの昇降はできません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.