

品番：EA905DH-33

品名：0.60m 足場台(天板長さ調整式/ロング)



販売価格	49,300円(税抜) / 54,230円(税込)		
カタログ価格	49,300円(税抜) / 54,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/16 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1774ページ		



最大使用荷重
130kg

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	VSK-2606
天板高さ(m)	0.6	段数	3
重量(kg)	13.6kg	天板サイズ(W×D)mm	236×1633～2653
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	378×1716×143	設置寸法(W)×(D)mm	378×2045～3065
材質	本体:アルミ 金具:スチール 支柱端具:塩ビ	最大使用荷重	130kg

マンションなどの内装工事に最適。

作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。

下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.