品番: EA905DH-33

品名: 0.60m 足場台(天板長さ調整式/ロング)



販売価格	<b>49,200円</b> (税抜)/ 54,120円(税込)				
カタログ価 格	49,200円(税抜)/54,120円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 12:10現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1823ページ				







## 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	VSK-2606
天板高さ(m)	0.6	段数	3
重量(kg)	13.6kg	天板サイズ(W×D)mm	236×1633~2653
折りたたみサイズ(W)× (D)×(H)mm	378×1716×143	設置寸法(W)×(D)mm	378×2045~3065
材質	本体:アルミ 金具:スチール 支柱端具:塩ビ	最大使用荷重	130kg

マンションなどの内装工事に最適。

作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。

下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.