

品番 : EA905DJ-2

品名 : 0.80m 足場台(アルミ製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,400円(税抜) / 18,040円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 16,400円(税抜) / 18,040円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/04/16 18:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1773ページ                      |      |   |



最大使用荷重  
100kg



#### 仕様

|                |                        |       |                  |
|----------------|------------------------|-------|------------------|
| メーカー           | アルインコ(ALINCO)          | 型番    | PXGV-910FK       |
| 天板高さ           | 0.80m                  | 段数    | 3                |
| 重量             | 5.3kg                  | 天板サイズ | 300×881mm        |
| 折りたたみサイズ       | 453(W)×925(D)×178(H)mm | 設置寸法  | 453(W)×1391(D)mm |
| 最大使用荷重         | 100kg                  | 踏みざん幅 | 40mm             |
| アルミ合金製         |                        |       |                  |
| コンパクトな折りたたみ式   |                        |       |                  |
| 天板両端に転落予防プレート付 |                        |       |                  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.